


| Pos. No. | Article No. | Designation | Amount |
|----------|-------------|------------------------------------|--------|
| 1 | 59044508 | Coupling bushing TSR | 1 |
| 2 | 59081697 | Circlip 36 x 1.5 | 1 |
| 3 | 59080820 | Gear reduction stage BG 160 - 50Hz | 1 |
| 4 | 59080819 | Toothed ring BG 160 | 1 |
| 5 | 59044660 | Shaft nut M60 x 2 | 1 |
| 6 | 59044644 | Taper roller bearing 32012X | 2 |
| 7 | 59082091 | O-ring 250 x 5.33 | 1 |
| 8 | 59044648 | Shim washer 60 x 75 x 2 | 1 |
| 9 | 59044368 | Propeller shaft TSR BG 160 | 1 |
| 10 | 59044651 | Parallel key A14 x 9 x 56 | 1 |
| 11 | 59044657 | Hexagon socket screw M12 x 55 | 6 |
| 12 | 59080018 | Hexagon socket screw M10 x 50 | 15 |

Our submersible agitators are so-called "Ex d" machines (test pressure: 28 bar). In the event that the components listed here are replaced by a company which is not specifically ATEX-certified, the ATEX approval for our agitator will expire. It is then mandatory that you **make the ATEX marking** for the agitator as well as for the motor **on the type plate unrecognizable**. Finally, we require a picture of the "modified" nameplate for the protection of all concerned. Thank you very much!

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|---|----|
|  Pettermandstr. 2 D-88239 Wangen/Allgäu | | Oberfläche | Stückliste | Maßstab 1:8 | Position | Menge | |
| | | | | Material | | | |
| | | Datum | Name | Gear unit BG 160 - 50 Hz | | | |
| | | Bearb. 08.03.2023 | CG | | | | |
| | | Gepr. | | | | | |
| | | Norm | | | | | |
| | | Ex | | Zeichnungsnummer MB 1031 | | | |
| | | Telefon : +49 7522 707965-0 Telefax : +49 7522 80450 E-Mail : info@streisal.de | | | | | A3 |
| Zust. | Änderungen | Datum | Name | Gepr. | Gewicht 222.73 kg | Diese Zeichnung ist nach DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt | |